

Étagère réglable à monter en rack

Data Solutions



L'étagère ajustable montable sur rack se monte sur la surface avant des cornières avants et arrières du rack. Les supports d'étagère réglables sont en acier calibre 12, transparentes et réglables, pour s'adapter à des armoires à profondeurs multiples ou à des cornières de rack. Les modèles disponibles sont à la fois solides et ventilés. Ils s'adaptent à l'espacement des racks 19 ou 23 pouces et ne nécessitent qu'1U d'espace de rack. Veuillez noter que la charge de base est de 68 kg (150 lb).

FONCTIONS

L'étagère ajustable montable sur rack se monte sur la surface avant des cornières du rack

Les fixations de support d'étagère réglables sont en acier calibre 12, transparentes et réglables, pour s'adapter à des armoires à profondeurs multiples ou sur des cornières de rack

Les modèles disponibles sont à la fois solides et ventilés

Ils s'adaptent à l'espacement des racks 19 ou 23 pouces et ne nécessitent qu'1U d'espace de rack

Veuillez noter que la charge de base est de 150 kg (68 lb)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
P19SH810	47409	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.9mm
P23SH810B	12956	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
P19SH810B	47919	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
P19SH68	47399	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.9mm
P19VSH68B	11053	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
P19SH68B	47909	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
P23SH68B	12955	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
P23VSH810B	11056	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
P23VSH68B	11055	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm
P19VSH810B	11054	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Type	Longueur	Largeur	Profondeur maximale	Convient à la profondeur de l'armoire
P19SH810	47409	Plein	700mm	439mm	980mm	1000mm max
P23SH810B	12956	Plein	700mm	541mm	980mm	1000mm max
P19SH810B	47919	Plein	700mm	439mm	980mm	1000mm max
P19SH68	47399	Plein	500mm	439mm	780mm	800mm max
P19VSH68B	11053	Avec évent	500mm	439mm	780mm	800mm max
P19SH68B	47909	Plein	500mm	439mm	780mm	800mm max
P23SH68B	12955	Plein	500mm	541mm	780mm	800mm max
P23VSH810B	11056	Avec évent	700mm	541mm	980mm	1000mm max
P23VSH68B	11055	Avec évent	500mm	541mm	780mm	800mm max
P19VSH810B	11054	Avec évent	700mm	439mm	980mm	1000mm max

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE