

# PDU| Bâti de prises, SCHUKO, triphasé

## Data Solutions

PDU modulaire et compact avec sorties SCHUKO et raccordement triphasé.



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Conforme à la norme DIN 57620

Bâti de prises SCHUKO, triphasé

Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules

3 phases, 16 A par phase

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Hauteur 1 U

Montage vertical

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit | Type de prise | Nombre de prises | Couleur           | Sorties commutées | Longueur |
|---------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 60110-219           | Bâti de prises  | SCHUKO        | 9                | Gris, Noir, Rouge | Non               | 608.5mm  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Tension CA | Profondeur | Finition | Matériau                | Quantité par colis |
|---------------------|------------|------------|----------|-------------------------|--------------------|
| 60110-219           | 230V       | 44mm       | Anodisé  | Aluminium,<br>Polyamide | 1                  |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**