



# Grille de référence des signaux



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Permet à un avion ayant une liaison équipotentielle à faible impédance de protéger les équipements électroniques sensibles contre les bruits transitoires

Une grille soudée préconçue de 26 bandes de cuivre permet de réduire les écarts de tension entre les équipements électroniques interconnectés

Les connexions soudées ne connaissent pas de détérioration, de corrosion ou de desserrement avec le temps

Peut être facilement soudée sur le terrain afin de s'adapter à n'importe quelle taille de la salle informatique

Respecte 1100-1992 de la norme IEEE®

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Cuivre

Table 1/1


Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Largeur 1 (W1)	Espacement de la grille (L2 x W2)	Épaisseur (T)	Largeur de dénudage
SRGBE100	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Largeur 1 (W1)	Espacement de la grille (L2 x W2)	Épaisseur (T)	Largeur de dénudage
SRGBG100	30480 mm	4.88 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBD100	30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tailles sur mesure disponible sur demande. Contactez votre représentant nVent ERICO pour obtenir de plus amples informations.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**