

# Module de remplacement TSF



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS


Module de rechange pour les filtres de surtension transitoire

## SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	TSF24MDS	TSF120MTDS	TSF240MTDS
Tension nominale du système (Un)	24 VAC	120 - 150 VAC	220 - 240 VAC
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	30 VAC/38 VDC	170 VAC	275 VAC
Courant de décharge nominal (In)	3kA 8/20 µs	3kA 8/20 µs	3kA 8/20 µs
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique
Température	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Largeur du module	1 M	1 M	1 M
Profondeur (D)	48.77mm	48.77mm	48.77mm
Hauteur (H)	45.2 mm	45.2 mm	45.2 mm
Largeur (W)	18.03 mm	18.03 mm	18.03 mm

Référence catalogue	<b>TSF24MDS</b>	<b>TSF120MTDS</b>	<b>TSF240MTDS</b>
Poids unitaire	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**