

Kit de ventilateur AccessPlus



Les kits de ventilateur AccessPlus de quatre pouces à 115V.c.a, sont une solution pour la ventilation des armoires à 100CFM. La plaque de montage et le matériel sont inclus. La petite plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 8,00 po (203 mm) et convient aux armoires ou C = 18,00. La grande plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 10,75 po (273 mm) et convient aux boîtiers ou C = 25,00 ou 30,00.

FONCTIONS

Les kits de ventilateur AccessPlus de quatre pouces à 115 V c.a. sont une solution qui fournit la ventilation à travers les armoires à 100 CFM

La plaque de montage et le matériel sont inclus

La petite plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 8,00 po (203 mm) et convient aux boîtiers ou C = 18,00

La grande plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 10,75 po (273 mm) et convient aux boîtiers ou C = 25,00 ou 30,00

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition | Couleur | Code couleur | Épaisseur |
|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|-----------|
| EWMF1 | 17907 | Aluminium | Revêtement poudré | Noir foncé | RAL 9005 | 2.5mm |
| EWMF2 | 17908 | Aluminium | Revêtement poudré | Noir foncé | RAL 9005 | 2.5mm |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE