

Profil interne en profondeur, DIP



Le système DIP est un profilé de 40 mm de large et 25 mm de haut, qui peut être monté dans la profondeur de l'armoire. Il peut également être associé avec des profilés CLPF et CLPK. Il présente deux rangées de trous pour la fixation des écrous cage et des vis autotaraudeuses. Les profilés DIP ne sont pas compatibles avec l'ajustement en profondeur de la plaque de montage.

FONCTIONS

Description: La gamme DIP comprend des profils de 40 mm de large et 25 mm de haut, prévus pour être montés dans la profondeur de l'armoire. Ils peuvent aussi être combinés avec des profilés CLPF ou CLPK. Présentent 2 rangées de perforations pour écrous-cages et vis auto taraudeuses. Les profils DIP ne sont pas compatibles avec le réglage en profondeur de la plaque de montage.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 4 profilés plus les accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.5mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité de charge	Matériau de l'armoire
DIP210	DIP210	40mm	25mm	210mm	150N	Acier doux
DIP300	DIP300	40mm	25mm	300mm	150N	Acier doux
DIP400	DIP400	40mm	25mm	400mm	150N	Acier doux
DIP260	DIP260	40mm	25mm	260mm	150N	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE