

Kit de support au sol



Le kit de support au sol s'installe facilement sur la plupart des armoires à montage mural ou autoportantes pour montage au sol ou en hauteur. Pour l'installer, percez des trous dans la partie inférieure de l'armoire et boulonnez les supports de sol à l'armoire. Il n'est pas nécessaire de retirer les supports de montage mural de l'armoire.

FONCTIONS

Chaque kit comprend deux supports

Deux jeux de supports au sol sont recommandés pour les armoires plus grandes que les armoires autoportantes à double porte.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/4

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
AFK0608SS6	27231	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1218SS6	27242	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK0612SS6	27233	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK0608SS	27208	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1218SS	13453	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1212SS6	27238	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1808SS6	27244	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1812SS6	27246	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1818SS6	27248	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1208SS6	27236	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK0612SS	27214	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK0618	25730	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2412SS	31360	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK2412SS6	27254	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1212SS	31330	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1220	25650	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2408SS	27225	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK2418SS6	27256	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1810SS6	27245	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1808SS	27217	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm

Table 2/4

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
AFK2410SS6	27253	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1210SS	31320	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1208SS	31310	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1818SS	27223	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK0624SS	27216	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK2412	25720	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1212	25630	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2424SS	27228	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK0612	25830	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1824SS	27224	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1224SS	13455	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1810	25680	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1812	25690	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1816	25760	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2416SS6	27255	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK0610	25820	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1218	25740	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1216	25640	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK0618SS	27215	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK2410	25710	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm

Table 3/4

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
AFK2416	25780	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK0618SS6	27234	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1812SS	27221	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK2418SS	27227	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1210	25620	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2416SS	27226	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK0610SS	27213	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK2408	25700	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1824SS6	27251	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK0610SS6	27232	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1216SS	31340	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK0608	25810	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1210SS6	27237	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1224SS6	27243	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1816SS	27222	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1216SS6	27241	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1808	25670	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2410SS	31350	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm
AFK1208	25610	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1810SS	27218	Acier inoxydable 304	Finition brossée			2.66mm

Table 4/4

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
---------------------	-------------------	----------	----------	---------	--------------	-----------

AFK2424SS6	27257	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK0624SS6	27235	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK2408SS6	27252	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm
AFK1816SS6	27247	Acier inoxydable 316L	Finition brossée			2.66mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bulletin A80 s'applique aux kits en acier doux.

Bulletin A4SY s'applique aux kits en acier inoxydable.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE