

Cadre de porte à montage encastré pour boîte de tirage



Les cadres de porte à montage encastré sont utilisés dans les boîtes de tirage avec couvercle à vis pour les installations de boîtiers de téléphone, dans les systèmes de câblage et de signaux de communication, ou comme boîtes de jonction ou boîtes de tirage et de commutation.

FONCTIONS

Charnière piano sur la porte

Verrou robuste à glissière composite noir

Le kit de verrouillage anti-vandalisme en option comprend une serrure cylindrique, des vis captives et un embout de tournevis spécial


SPÉCIFICATIONS

Code couleur:	ANSI 61
Couleur:	Gris
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Taille de porte (T)	Taille de porte (S)
AFDF1818P	42950	508mm	508mm	1.9mm	381mm	381mm
AFDF1812P	42940	508mm	356mm	1.9mm	381mm	229mm
AFDF2418P	42960	660mm	508mm	1.9mm	533mm	381mm
AFDF3024P	42980	813mm	660mm	1.9mm	686mm	533mm
AFDF1212P	42930	356mm	356mm	1.9mm	229mm	229mm
AFDF2424P	42970	660mm	660mm	1.9mm	533mm	533mm
AFDF0606P	43630	203mm	203mm	1.9mm	76mm	76mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE