


# Châssis modulaire | Armoires murales, AC



Les composants de rails DIN peuvent être montés rapidement et facilement à ce châssis, à la fois chez le fabricant de panneaux et sur le terrain.

## FONCTIONS

Description: Pour monter facilement les appareils modulaires d'une hauteur maximale de 68 mm. Distance entre rangées: 125 mm. Au besoin, la porte standard de l'armoire peut être remplacée par une porte vitrée. Profondeur utile entre le couvercle avant et la porte extérieure: 35 mm. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Rails DIN PP0735 en acier galvanisé 1.2 mm, profilés verticaux en acier 1.5 mm et couvercle avant en acier 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 structurée.

Unité de livraison: Panneau avant perforé, deux profilés verticaux, panneaux pour fermer le haut et le bas, un rail DIN par rangée et accessoires de montage.

Instructions de montage: A monter sur des armoires MAS-ASR.

SPÉCIFICATIONS

- Épaisseur:1.2mm
- Couleur:Gris clair
- Matériau:Acier doux
- Finition:Revêtement poudré
- Code couleur:RAL 7035

| Table 1/1           |                   |         |         |            |                       |                   |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------------------|-------------------|
| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau de l'armoire | Nombre de modules |
| AC04030R5           | AC04030R5         | 400mm   | 300mm   | 98mm       | Acier doux            | 33                |
| AC10060R5           | AC10060R5         | 1000mm  | 600mm   | 98mm       | Acier doux            | 189               |
| AC07050R5           | AC07050R5         | 700mm   | 500mm   | 98mm       | Acier doux            | 110               |
| AC05040R5           | AC05040R5         | 500mm   | 400mm   | 98mm       | Acier doux            | 48                |
| AC06060R5           | AC06060R5         | 600mm   | 600mm   | 98mm       | Acier doux            | 108               |
| AC08060R5           | AC08060R5         | 800mm   | 600mm   | 98mm       | Acier doux            | 162               |
| AC10080R5           | AC10080R5         | 1000mm  | 800mm   | 98mm       | Acier doux            | 266               |
| AC06040R5           | AC06040R5         | 600mm   | 400mm   | 98mm       | Acier doux            | 64                |
| AC03025R5           | AC03025R5         | 300mm   | 250mm   | 98mm       | Acier doux            | 16                |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE