

Toit solide ProLine G2

Les toits pleins Proline G2 sont utilisés pour fermer l'ouverture supérieure d'un cadre d'armoire.



FONCTIONS

Des anneaux de levage peuvent être utilisés pour fixer le toit solide, à la place du matériel inclus

Le joint en polyuréthane sans raccord (composant UL reconnu) offre une étanchéité à l'eau et à la poussière, contre l'humidité et les contaminants

Des provisions de support supplémentaires doivent être prises pour soutenir les climatiseur ou autres accessoires à montage supérieur

Comprend quatre boulons hexagonaux M12 pour installation

Les toits pleins ont des surfaces plaquées avec finition peinte

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.52mm
Couleur: Gris clair
Code couleur: RAL 7035

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
P2T128	32643	1179mm	759mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T168	32647	1579mm	759mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T66HF	32658	579mm	558mm	16mm	Acier doux	Galvanisé, Revêtement poudré
P2T68	32663	579mm	759mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T106	32635	979mm	558mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T165	32645	1579mm	459mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T86HF	32667	779mm	558mm	16mm	Acier doux	Galvanisé, Revêtement poudré
P2T164	32644	1579mm	358mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T810	32664	779mm	960mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T166	32646	1579mm	558mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T126	32642	1179mm	558mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T84	32665	779mm	358mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T106HF	32634	979mm	558mm	16mm	Acier doux	Galvanisé, Revêtement poudré
P2T125	32638	1179mm	459mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T85	32666	779mm	459mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T86	32668	779mm	558mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T124	32637	1179mm	358mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
P2T108	32636	979mm	759mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T185	32648	1779mm	459mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T45	32654	379mm	459mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
P2T88	32672	779mm	759mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T188	32653	1779mm	759mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T65	32657	579mm	459mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T64	32656	579mm	358mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T186	32652	1779mm	558mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T104	32632	979mm	358mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T46	32655	379mm	558mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T105	32633	979mm	459mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré
P2T66	32662	579mm	558mm	16mm	Acier doux	Revêtement poudré

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE