

Pieds de mise à niveau (Niveleurs) ProLine



Les quatre niveleurs permettent le réglage sur sols irréguliers. Ils peuvent être fixés à la partie inférieure d'un cadre ou d'une base solide de 0 mm. Ils sont plaqués et la base du pied du niveleur est recouverte de plastique pour assurer la résistance à l'usure.

FONCTIONS

Réglable pour une hauteur de 17-mm à 35-mm, les 4 pieds de mise à niveau soutiennent un maximum de 453,6 kg (1000 livres.)

Construction à rotule et à douille.

Les quatre niveleurs peuvent supporter jusqu'à 453,6 kg (1000 livres.)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition
PLM12	98140	Acier doux	Plaqué

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE