

# Ensemble de serveur ProLine S1



Les armoires d'ensemble de serveur ProLine S1 représentent une solution économique aux entrepreneurs, les petites salles informatiques, les écoles, les commerces de détail ou les petits réseaux ayant besoin d'une armoire à usage général pour loger des serveurs, commutateurs, câbles et autres équipements de communication. De multiples dimensions, configurations et accessoires offrent aux armoires ProLine S1 une grande flexibilité d'application. Les ensembles pour serveur ProLine S1 sont une solution prête pour centre de données conçue pour être configurée en rangée ou autonome. Les armoires disposent d'une gestion du flux d'air et offrent un accès aux câbles/montage facile.

## NORMES INDUSTRIELLES

Liaison de masse et mise à la terre UL 2416 (avec l'utilisation du kit de mise à la terre PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

## FONCTIONS

Le panneau supérieur a une entrée de câbles à bande à brosse à quatre coins

Gestion de la circulation d'air interne

Gestion des câbles (modèles de largeur 750 mm et 800 mm)

Socle de base

Possibilité de montage du dispositif de gestion des câbles à l'extérieur (i.e.en forme d'échelle)

Kit de roulettes/niveleurs pré-installé

Supports de montage PDU inclus (qté 2 paire)

Kits d'assemblage inclus avec les configurations « intermédiaires »

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Acier doux

**Finition:** Revêtement poudré

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
PS1SPM23612B	59074	2363mm	606mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE23812W	59069	2363mm	808mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE21812W	59063	2163mm	808mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPM21812W	59064	2163mm	808mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPM237512W	59068	2363mm	755mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE23612B	59073	2363mm	606mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE21612W	59057	2163mm	606mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE217512B	39233	2163mm	708mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM23812B	59078	2363mm	808mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM217512B	39234	2163mm	708mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM21612B	39232	2163mm	606mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM21812B	39236	2163mm	808mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE23612W	59065	2363mm	606mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE237512W	59067	2363mm	755mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE21812B	39235	2163mm	808mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE217512W	59059	2163mm	755mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPM23612W	59066	2363mm	606mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE237512B	59075	2363mm	755mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM217512W	59062	2163mm	755mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPM23812W	59072	2363mm	808mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
PS1SPM237512B	59076	2363mm	755mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
PS1SPM21612W	59058	2163mm	606mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE21612B	39231	2163mm	606mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE23812B	59077	2363mm	808mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**