

Base de transport ProLine



Les bases de transport ProLine offrent un transport sécuritaire pour les cadres ProLine, d'une baie unique jusqu'à un maximum de 3 000 mm (118,11 po) dans un système à baies multiples. Les bases de transport peuvent être configurées dans diverses combinaisons. Fabriqué en acier calibre 10 et finition laquée polyester noir texturé RAL 9005. Une conception originale permet un accès de levage ROL-A-LIFT® à chaque extrémité. Une plaque d'obturation amovible permet l'accès aux fils entre les bases. ROL-A-LIFT est une marque commerciale de Skarnes Inc.

FONCTIONS

Les plaques de recouvrement latérales amovibles permettent un accès aux fils entre les socles

Peut être utilisé dans des armoires montées jusqu'à une largeur totale maximum de 300 mm (118,11 po)

Maintient l'indice NEMA 12 sans nécessiter de plaque d'obturation

Joint et matériel d'installation inclus

Une conception originale permet un accès au chariot élévateur à chaque extrémité

Peut être configuré dans diverses combinaisons

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 3.4mm
Couleur: Noir foncé
Code couleur: RAL 9005

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau
PTB1126	14156	Acier doux
PTB166	14152	Acier doux
PTB1106	14155	Acier doux
PTB168	14157	Acier doux
PTB186	14154	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE