

Ensembles de ventilateurs rackables



Les plateaux de ventilation sont une solution polyvalente pour refroidir les cages de cartes et les racks. Le refroidissement redondant avec détection de défaillance en option fait de ce système de circulation d'air le choix évident pour les équipements sensibles. L'espace de rack minimal et les ventilateurs repositionnables sont adaptés aux armoires plus petites d'aujourd'hui.

NORMES INDUSTRIELLES

Reconnu UL

Moteur certifié CSA

CE

FONCTIONS

Hauteur du panneau mince 1,75 pouces (44mm)

Montable en rack de 19 po

Séries de ventilateur réglables sur site pour optimiser le débit d'air

Accès facile au plateau de ventilateurs depuis l'avant et l'arrière

Installation simplifiée sans accès latéral nécessaire

Support de montage

Protection du système d'échappement

6 Plateaux d'alimentation CA avec cordon d'alimentation de 6 pouces, bornier sur plateaux CC

Moteurs à roulements à billes lubrifiés en permanence

100 % de tests fonctionnels

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Nombre de ventilateurs
UEB17H230	22273	44mm	483mm	203mm	1.52mm	3
UEB17H115	22267	44mm	483mm	203mm	1.52mm	3

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE