


Ensemble ventilateur à montage sur rack



Pour les applications 19-po, l'ensemble ventilateur fournit la quantité maximale d'air de refroidissement dans la plus petite quantité d'espace en utilisant 115 volts CA, 60/50 hertz, alimentation d'entrée monophasée.

Conçu pour 20 000 heures de fonctionnement continu lorsqu'il est correctement alimenté.

NORMES INDUSTRIELLES

Composant reconnu UL; Référence E61997

Certification CSA

CSA certified

(blower motor only)

FONCTIONS

La grille d'admission est facilement retirée avec deux écrous à oreilles captifs

Filtre en aluminium lavable

Le moteur monophasé actionne le ventilateur statiquement équilibré

Le moteur est protégé thermiquement et refroidi par l'air forcé entrant.

Le moteur à induction à entraînement direct comprend des paliers lubrifiés en permanence

Le lubrifiant protège de -20 F à 298 F (-29 C à 148 C)

Les composants rotatifs sont soutenus par des amortisseurs en néoprène

Cordon d'alimentation à trois conducteurs (cinq pieds de long)

L'unité est auto-portante avec des brides en acier de 16 jauges entaillées conformément à EIA RS-310-D.

Une grille d'évacuation et un ensemble de filtres (référence AEXGR275) sont requis et doivent être commandés séparément.

Le gril est en acier inoxydable 20 de calibre 304 et le boîtier est en acier doux 16.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Circulation d'air	Tension nominale	Hauteur	Largeur	Profondeur
ADB275	22270	467m³/h	115V	146mm	483mm	184mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE