

## Accouplement à la base, S2MBC



Le raccord de socle Syspend 281-Max fixe l'armoire directement à une surface horizontale. L'armoire peut être pivotée à 300 degrés et verrouillée en position. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien.

### FONCTIONS

Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt

Le joint et le matériel de montage sont inclus

Les fixations de montage en surface ne sont pas incluses

Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau  | Finition          |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------|-------------------|
| S2MBC               | 18815             | 130mm   | 108mm   | 108mm      | Aluminium | Revêtement poudré |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**