

CPPW Tapered Plastic Screw-In Plug for A2



FONCTIONS

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)

Table 1/2


Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Hauteur (H)
EL20CPPW	20 mm	#6	20M	27 mm	41 mm	13 mm
EL28CPPW	28 mm	#9	30M	37 mm	50 mm	16 mm
EL16CPPW	16 mm	#5	15M	22 mm	36 mm	13 mm
EL32CPPW	32 mm	#10		42 mm	54 mm	16 mm
EL22CPPW	22 mm	#7		33 mm	43 mm	16 mm
EL12CPPW	12 mm	#4	10M	17 mm	32 mm	13 mm
EL25CPPW	25 mm	#8	25M	33 mm	46 mm	16 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur (T)	Couleur	Quantité par colis
EL20CPPW	3 mm	Jaune	25

Référence catalogue	Épaisseur (T)	Couleur	Quantité par colis
EL28CPPW	3 mm	Noir	25
EL16CPPW	3 mm	Noir	25
EL32CPPW	3 mm	Jaune	25
EL22CPPW	3 mm	Bleu	25
EL12CPPW	3 mm	Rouge	25
EL25CPPW	3 mm	Rouge	25

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE