

P8 Position Coupler, Plain, 22 mm, #7

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EL22P8



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Brut

Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique: Oui

Longueur du corps du coupleur: Standard

Taille de barre d'armature, métrique: 22 mm

Taille de barre d'armature, US: #7

Diamètre (Ø): 46 mm

Longueur 1 (L1): 160 mm

Longueur 2 (L2): 215 mm

Profondeur de barre (BD): 32mm

Écartement des barres 1 (BG1): 96mm

Écartement des barres 2 (BG2): 151mm

Corps du coupleur (CB): 120mm

Poids unitaire: 1.81 kg


Conçu pour respecter les normes suivantes: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);ACI 318 type 2 (résistance à la traction spécifiée);ACI 349;ACI 359;AS3600

Quantité par colis: 8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE