

# Passes-câbles 19"

Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage (passes câbles).



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face avant 19" pour les passages de câblage

## SPÉCIFICATIONS

**Type accessoire:** Face avant

**Type de produit:** Face avant

**Matériau:** Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Fixation	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Code couleur
20118-734	1U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7035
20118-767	1U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7021
20118-736	2U	À visser à l'avant	1	Peint	Peint	RAL 7035
20118-768	2U	À visser à l'avant	1	Anodisé	Conducteur	RAL 7021

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur	Largeur du rack	Type
20118-734	1.5mm	Non	Revêtement poudré	43.6mm	95HP	Face avant de 19"
20118-767	1.5mm	Non	Revêtement poudré	43.6mm	95HP	Face avant de 19"
20118-736	1.5mm	Non	Revêtement poudré	88.1mm	95HP	Face avant de 19"
20118-768	1.5mm	Non	Revêtement poudré	88.1mm	95HP	Face avant de 19"

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

---

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**