

Équerre de montage 19"

Montage facile du système de connexion, fiable, destiné aux réseaux, étanche au gaz entre le contact et le conducteur.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Hauteur utile 1 U

Pour le montage des chemins de câbles et des glissières du système (ex:LSA+ ou Infra+)

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Support

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Finition	Type	Compatible avec
30118-802	70mm	1	Revêtement poudré	Équerre de montage	Guide-cartes LSA+
30118-803	170mm	1	Revêtement poudré	Équerre de montage	Guide-cartes LSA+

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE