


Système MTCA.0 pour 6 modules AMC Single Mid-Size, MTCA.0, 1 U, 84 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

11850-025



Système MicroTCA 1 U avec panier à cartes horizontal pour modules AdvancedMC de largeur unique. Le châssis dispose d'une entrée pour l'alimentation AC à l'arrière et d'une alimentation électrique intégrée de 400 W. Le PM EMMC (régulateur de gestion amélioré du module d'alimentation) est installé à l'arrière de la carte fond de panier.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à la spécification PICMG MTCA.0 R1.0

1 U, Système de bac à cartes 19" pour 6 modules AdvancedMC Single Mid-Size, 1 MCH Single Full-Size

Entrée secteur AC (100 ... 240 VAC) à l'arrière du coffret, Bloc d'alimentation embarqué 400 W, gestion de l'alimentation (PM EMMC) sur la carte fond de panier

Cassette de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation du flux d'air de la droite vers la gauche

Filtre à air, interchangeable par l'avant

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 6

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: Topologie MTCA.0 Star, proposition de champ d'application

Transfert de données: 40 GbE; PCIe Gen3

Alimentation par slot: 50W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De droite à gauche

Hauteur du rack: 1U

Type d'alimentation électrique: Open Frame

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Non

Conformité: PICMG MTCA.0 R2.0

Profondeur: 301mm

Hauteur: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Entièrement monté, câblé et vérifié.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE