

PXI Express System, 4 U, 18 slots, Gen2/3

RÉFÉRENCE CATALOGUE

14579-044



Châssis sur table PXI Express pour un régulateur de système PXI Express avec une largeur maximale 16 F et 7 cartes PXI ou PXI Express avec une largeur de 4 F.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Châssis de table PXI Express, 4 U, 84 F, avec poignées et équerres de montage 19"

1 slot système PXI Express avec une largeur de 16 F, 1 slot de synchronisation PXI Express et 16 slots hybrides

Commutation PCIe Gen 2 et 3 avec un slot système à 4 liens (Gen 3 : 2x4 and Gen 2: 2x1) System Slot

Concept de refroidissement puissant avec ventilateur discret, 50 W par slot à une augmentation de température de 15K

Circulation de l'air du bas vers l'arrière avec ventilateurs régulés en fonction de la température ; module de surveillance du châssis intégré (Chassis Monitoring Module, CMM)

Entrée AC large plage avec interrupteur à l'arrière, bouton-poussoir d'alimentation à l'avant (en haut), face arrière, entrées/sorties d'horloge externe 10 MHz

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 18

Type: Sur table

Type de cartes fond de panier: PXI Express, configuration 4 liaisons

Transfert de données: PCIe Gen2; PCIe Gen3

Alimentation par slot: 50W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: Du bas vers l'arrière

Hauteur du rack: 4U

Type d'alimentation électrique: Open Frame

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Non

Conformité: PXISA PXI-5 R1.1

Profondeur: 355mm

Gross Weight: 12kg

Quantité par colis: 1

Nb de slots de synchronisation PXI Express: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Système conforme aux normes IEC 60297-3-101, -102, -103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier, conforme à PICMG rév. 3.0 et PXI-6

Systèmes modifiés disponibles sur demande

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE