


Pont CPCI, 32-Bit, 33 MHz

RÉFÉRENCE CATALOGUE

23006-920



Pont de forme très compacte, aucune interférence avec les cartes de transition arrière

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le pont est conçu pour les cartes fond de panier principales avec slot système à droite ; pont pour slot système à gauche disponibles sur demande

Compatible 33 MHz

Bridge monté à l'arrière de la carte fond de panier, donc aucune perte de slot

Conformité : PICMG 2.6 Spécification de transition CompactPCI, PCI 2,1 Spécification de bus local PCI, Rév. 2.1

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Carte fond de panier

Type de cartes fond de panier: Pont CompactPCI, 32 bits, 33 MHz

Système de slot: Droite

Net Weight: 0.028kg

Quantité par colis: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE