


Bus de raccordement d'alimentation CPCI Serial, 3 U, 8 F, 1 slot

RÉFÉRENCE CATALOGUE

23098-397



Bus de raccordement d'alimentation pour applications CompactPCI Serial. Jusqu'à 4bus de raccordement d'alimentation peuvent être connectés pour augmenter la puissance ou pour la redondance.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bus de raccordement d'alimentation pour blocs d'alimentation enfichables avec lame d'alimentation FCI

3 U, 8 F, 1 connecteur d'alimentation

Entrées séparées pour CA et CC avec Fastons

Connecteur pour 12 V, 5 V de secours, signaux utilitaires, current sharing, power button, console série vers un onduleur et des E/S numériques à l'arrière

Facultativement, la fiche PICMG 2.9 SMBus et des powerbugs supplémentaires pour 12 V et 5 V de secours peuvent être installées

L'adresse géographique peut être définie au moyen d'un commutateur DIP

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Carte fond de panier

Nombre de Slots: 1

Hauteur du rack: 3U

Type de cartes fond de panier: CompactPCI Serial

Largeur du slot: 8HP

Type de connecteur: 01

Type de connecteur d'alimentation: PwrBlade

Type de connecteur secteur: MicroMatch, 10 broches

Largeur: 39.6mm

Net Weight: 0.185kg

Quantité par colis: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE