


Système CPCI avec alimentation ATX, 6 U, 8 slots

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24579-030



Système CompactPCI 6 U, sans ventilateur, avec intégration verticale des cartes, pour huit cartes 6 U et huit cartes RTM. Avec alimentation électrique ATX intégrée.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme aux normes IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0

Système pour intégration verticale des cartes. Format de carte avant : 6 U, profondeur 160 mm; Rear I/O : 6 U, profondeur 80 mm

Carte fond de panier 8 slots, 6 U, 64 bits, emplacement système à droite, Possibilité d'utiliser un module CPU de largeur 8 F

Dissipation thermique par convection, flux d'air vertical (de bas en haut)

Alimentation ATX, 300 W

Emplacement pour monter un lecteur DVD 5"1/4

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 8

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 6 U CompactPCI

Transfert de données: Bus PCI 64 bits

Alimentation par slot: 10W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Hauteur du rack: 6U

Type d'alimentation électrique: (1) ATX PSU

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Oui

Conformité: PICMG 2.0 R3.0

Profondeur: 275mm

Hauteur: 265.9mm

Net Weight: 11.76kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE