


Systeme CPCI pour alimentation enfichable, horizontal, 3 U, 6 slots

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24579-080



Systeme CompactPCI 3 U avec panier à cartes horizontal pour six cartes 6 U, six cartes RTM et une alimentation électrique enfichable 3 U CompactPCI. Possibilité de monter jusqu'à trois alimentations électriques enfichables, en option.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme aux normes IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0

Systeme pour intégration horizontale des cartes. Format de carte avant : 6 U, profondeur 160 mm; Rear I/O : 6 U, profondeur 80 mm

Carte de fond de panier (signaux et puissance sur une même carte) 6 slots, 6 U, 64 bits, Slot système gauche, Connecteur d'alimentation (2 x P 47)

Dissipation thermique par le module ventilateur échangeable à chaud (circulation d'air de gauche à droite)

Préparé pour le montage d'une alimentation CompactPCI 19" (3 U, 8 F)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Systeme

Nombre de Slots: 6

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 6 U CompactPCI

Transfert de données: Bus PCI 64 bits

Alimentation par slot: 40W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De gauche à droite

Hauteur du rack: 3U

Type d'alimentation électrique: (1) Bloc d'alimentation enfichable

Alimentation incluse: Non

E/S arrière: Oui

Conformité: PICMG 2.0 R3.0

Profondeur: 275mm

Hauteur: 132.5mm

Largeur: 449mm

Net Weight: 8.57kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Version 48 VDC sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE