


# Module de régulation du ventilateur FCM2



Module de gestion pour la régulation du ventilateur et la surveillance de la tension.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Le module de régulation du ventilateur (FCM2) est une commande autonome de ventilateur pour les ventilateurs de 12 V

Suveillance et contrôle jusqu'à 6 ventilateurs

Suveillance du signal jusqu'à 6 capteurs de température

Suveillance des tensions 3,3 V, 5 V, 12 V et -12 V

Tension d'alimentation du FCM2 : 12 V

Peut commander les LED d'état pour surchauffe, Défaillance ventilateur, 3,3 V, 5 V, 12 V et -12 V

En cas de surchauffe ou de défaillance d'un ventilateur, les autres ventilateurs sont réglés à la vitesse de rotation maximale

Les informations d'état peuvent être demandées via une interface I<sup>2</sup>C

Adapté à un ventilateur 4 fils avec PWM ou entrée de tension de commande

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Compatible avec	Profondeur	Hauteur	Largeur	Quantité par colis
23207-160	Systèmes CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1

Référence catalogue	Compatible avec	Profondeur	Hauteur	Largeur	Quantité par colis
23207-162	Systèmes CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**