

# PropacPRO| Coffret de table, Avec blindage



Le coffret nVent SCHROFF PropacPRO offre une protection électronique pour les montages 19", tels que les modules enfichables et les cartes Europe. Les cadres moulés en aluminium et les flancs garantissent une solution robuste. Le coffret comprend un blindage CEM standard.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Coffret de table, préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101 pour les composants 19"

Avec blindage

Fentes d'aération dans le capot inférieur

Face arrière avec slots d'aération

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Conforme DIN EN 62368-1

## SPÉCIFICATIONS

<b>Charge statique:</b>	25kg
<b>Type de produit:</b>	Coffret
<b>Type:</b>	Coffret pour composants 19"
<b>Famille de produits:</b>	PropacPRO
<b>Blindage électromagnétique:</b>	Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
---------------------	-----------------	-----------------	------------	--------------------	---------------	---------------

24576-122	6U	84HP	446mm	1	245.7mm	432mm
24576-105	3U	42HP	386mm	1	112.3mm	219mm
24576-102	3U	28HP	326mm	1	112.3mm	148mm
24576-110	3U	84HP	326mm	1	112.3mm	432mm
24576-111	3U	84HP	386mm	1	112.3mm	432mm
24576-121	6U	84HP	326mm	1	245.7mm	432mm
24576-104	3U	42HP	326mm	1	112.3mm	219mm
24576-106	3U	63HP	266mm	1	112.3mm	326mm
24576-109	3U	84HP	266mm	1	112.3mm	432mm
24576-112	3U	84HP	446mm	1	112.3mm	432mm
24576-113	3U	84HP	506mm	1	112.3mm	432mm
24576-103	3U	42HP	266mm	1	112.3mm	219mm
24576-107	3U	63HP	326mm	1	112.3mm	326mm
24576-101	3U	28HP	266mm	1	112.3mm	148mm
24576-108	3U	63HP	386mm	1	112.3mm	326mm

Table 2/3

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau
24576-122	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	289mm	Aluminium
24576-105	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-102	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-110	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-111	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-121	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	289mm	Aluminium
24576-104	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau
24576-106	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-109	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-112	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-113	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-103	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-107	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-101	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-108	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Indice de protection	Largeur
24576-122	IP20	470.3mm
24576-105	IP20	257mm
24576-102	IP20	185.9mm
24576-110	IP20	470.3mm
24576-111	IP20	470.3mm
24576-121	IP20	470.3mm
24576-104	IP20	257mm
24576-106	IP20	363.7mm
24576-109	IP20	470.3mm
24576-112	IP20	470.3mm
24576-113	IP20	470.3mm
24576-103	IP20	257mm

Référence catalogue	Indice de protection	Largeur
24576-107	IP20	363.7mm
24576-101	IP20	185.9mm
24576-108	IP20	363.7mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**