


# PropacPRO | Face arrière, pleine largeur, non bindée



La face arrière pleine largeur pour coffret PropacPRO se monte sur le cadre du coffret. Avec ou sans emplacements ventilés.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face en aluminium, 2,0 mm (84 F 2,5 mm)

Montage avec support sur coffret (droite et gauche)

## SPÉCIFICATIONS

<b>Matériau:</b>	Aluminium
<b>Finition:</b>	Anodisé
<b>Compatible avec:</b>	Coffrets
<b>Famille de produits:</b>	PropacPRO
<b>Type:</b>	Panneau arrière
<b>Type de produit:</b>	Panneau latéral

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Caractéristique de conception	Quantité par colis
24576-153	4U	63HP	Avec perforations	1
24576-145	2U	63HP	Avec perforations	1
24576-050	3U	84HP	Sans perforations	1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Caractéristique de conception	Quantité par colis
24576-149	3U	63HP	Avec perforations	1
24576-150	3U	84HP	Avec perforations	1
24576-049	3U	63HP	Sans perforations	1
24576-052	4U	42HP	Sans perforations	1
24576-148	3U	42HP	Avec perforations	1
24576-045	2U	63HP	Sans perforations	1
24576-152	4U	42HP	Avec perforations	1
24576-053	4U	63HP	Sans perforations	1
24576-047	3U	28HP	Sans perforations	1
24576-054	4U	84HP	Sans perforations	1
24576-048	3U	42HP	Sans perforations	1
24576-154	4U	84HP	Avec perforations	1
24576-146	2U	84HP	Avec perforations	1
24576-044	2U	42HP	Sans perforations	1
24576-046	2U	84HP	Sans perforations	1
24576-158	6U	84HP	Avec perforations	1
24576-147	3U	28HP	Avec perforations	1

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Caractéristique de conception	Quantité par colis
24576-058	6U	84HP	Sans perforations	1
24576-144	2U	42HP	Avec perforations	1

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**