

Poignée-coquille

La poignée-coquille peut être clipsée dans une découpe du flanc d'un coffret. 2 tailles disponibles.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 30 kg/paire

Épaisseur min. de la face latérale de 1,0 mm

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	30kg
Couleur:	Noir
Compatible avec:	Coffrets
Famille de produits:	RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Type de produit:	Poignée
Matériau:	Polycarbonate
Type:	Statique

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Type de poignée	Indice d'inflammabilité
60225-012	79mm	187mm	22mm	1	Poignée-coquille	UL® 94V-0

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Type de poignée	Indice d'inflammabilité
60229-004	56mm	110mm	18mm	1	Poignée-coquille	UL® 94V-0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE