


Varistar| Chemin de câbles



Panneau support de câbles vertical pour baies simples
Varistar, poudrage conforme au coloris de la baie,
différentes largeurs disponibles.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour montage direct sur le cadre

Les câbles sont fixés avec des colliers de serrage ou des bandes auto-agrippantes

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Gris foncé
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Gris foncé
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Gris foncé
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Gris foncé
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Gris foncé
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Gris foncé
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Gris foncé
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Gris foncé
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Gris foncé
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Gris foncé
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Gris foncé
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type
23130-625	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-502	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-422	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-501	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-503	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-500	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-504	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-628	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-420	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-150	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-151	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-421	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles
23130-499	RAL 7021	Revêtement poudré	Panneau de câbles

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE