

# Varistar CP| Socle

Un socle permet le stockage fonctionnel des câbles excédentaires et protège la partie inférieure de la baie contre les rongeurs.



## FONCTIONS

2 traverses, à l'avant et à l'arrière

Charge statique admissible 1000 kg

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Base baie/bâti

**Matériau:** Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Profondeur
24630-034	100mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	600mm
24630-037	200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Type
24630-034	Revêtement poudré	Base socle, Avec perforations
24630-037	Revêtement poudré	Base socle, Avec perforations

Référence catalogue	Finition	Type
24630-067	Revêtement poudré	Base socle, Brut
24630-066	Revêtement poudré	Base socle, Brut
24630-036	Revêtement poudré	Base socle, Avec perforations
24630-064	Revêtement poudré	Base socle, Brut
24630-065	Revêtement poudré	Base socle, Brut
24630-035	Revêtement poudré	Base socle, Avec perforations

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander les bandeaux latéraux séparément.

Ne peut pas être utilisé avec des roulettes

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**