


# Varistar CP | Panneau de montage



Panneau de montage Varistar pour le montage des composants électriques et des sous-ensembles, avec capacité de charge de 600 kg. Le panneau de montage peut également être monté à l'arrière, une équerre de support peut être ajoutée pour augmenter la capacité de charge.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Pour le montage des composants électriques et des sous-ensembles, y compris le câblage

Pas de montage 25 mm en profondeur et 50 mm en hauteur pour montage à hauteur partielle

Charge statique admissible jusqu'à 450 kg (montage arrière)

600 kg à pleine hauteur, montage à l'arrière, avec des équerres de renfort supplémentaires

L'équerre de renfort augmente la charge statique admissible

Montage à l'arrière 600 kg, pleine hauteur, montage à l'arrière, avec équerres de renfort supplémentaires

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Platine de montage

**Matériau:** Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Finition
23130-407	2000mm	600mm	1	Zingué
23130-405	1800mm	600mm	1	Zingué
23130-414	1200mm	800mm	1	Zingué
23130-408	2000mm	800mm	1	Zingué
23130-413	1200mm	600mm	1	Zingué
23130-406	1800mm	800mm	1	Zingué

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour le montage à hauteur partielle, des traverses de profondeur sont nécessaires.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**