


Carte fond de panier| Carte VME J2



Les cartes fonds de panier nVent SCHROFF VMEbus bénéficient d'une excellente suppression des bruits haute fréquence et de valeurs MTBF très élevées grâce à des condensateurs céramiques et à la technologie de fabrication CMS.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformément à la norme ANSI/VITA 1-1994 VME64

3U avec plan J2

Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis

Terminaison passive

Les tensions d'alimentation peuvent être fournies via des powerbugs (plots à oeillet M4) ou FASTON

Plusieurs cartes fond de panier peuvent être placées côte à côte sans perte de slot

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23001-051	Carte fond de panier	21	3U	VMEbus, J2	Slot 1 gauche	4HP
23001-046	Carte fond de panier	16	3U	VMEbus, J2	Slot 1 gauche	4HP
23001-040	Carte fond de panier	10	3U	VMEbus, J2	Slot 1 gauche	4HP

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23001-036	Carte fond de panier	6	3U	VMEbus, J2	Slot 1 gauche	4HP
23001-035	Carte fond de panier	5	3U	VMEbus, J2	Slot 1 gauche	4HP
23001-034	Carte fond de panier	4	3U	VMEbus, J2	Slot 1 gauche	4HP
23001-033	Carte fond de panier	3	3U	VMEbus, J2	Slot 1 gauche	4HP
23001-032	Carte fond de panier	2	3U	VMEbus, J2	Slot 1 gauche	4HP

Table 2/2

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Hauteur	Largeur	Quantité par colis
23001-051	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	128.5mm	425.3mm	1
23001-046	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	128.5mm	321.3mm	1
23001-040	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	128.5mm	199.2mm	1
23001-036	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	128.5mm	120.5mm	1
23001-035	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	128.5mm	100.2mm	1
23001-034	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	128.5mm	79.8mm	1
23001-033	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	128.5mm	59.7mm	1

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Hauteur	Largeur	Quantité par colis
23001-032	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	128.5mm	40.4mm	1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres configurations disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE