

Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 139–141 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SSG141RO



FONCTIONS

Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle

Adapté aux applications pour point fixe

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 574685

Matériau: Acier

Finition: Peint;Oxyde rouge

Diamètre extérieur (OD): 139 - 141 mm

Taille du tuyau: 5"

NB/DN: 125

Taille de trou (HS): 18 mm

Diamètre de vis (Sc): 16 mm

Longueur de la vis (L): 60mm

Charge statique: 2500N

Largeur (W): 50 mm


Épaisseur (T): 6 mm

A: 193 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique fait référence à un jeu complet de colliers de serrage pour charge lourde maintenus en place avec les vis indiquées selon ISO 4014 et les écrous hexagonaux correspondants selon ISO 4032 (pour plus d'informations, veuillez vous référer à la norme SSG 7075E).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

