

Boulon à tête hexagonale

FONCTIONS

Boulon à tête hexagonale entièrement fileté

SPÉCIFICATIONS


Conformité: DIN 933

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
HSCRM825EG	593680	Électro-galvanisé	8	25mm
HSCRM1025HD	593745	Galvanisé à chaud	10	25mm
HSCRM1030HD	593755	Galvanisé à chaud	10	30mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

