

Isolateur basse tension, filetage métrique, 20 mm, larg hex 17 mm, filetage M4

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

ISOTP20M4



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Sans halogène

Haute résistance au courant de fuite

Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques

Fibre de verre renforcée

Homologués UL® E125470 et évalués pour une résistance au courant diélectrique de 1 500 VCA/CC

Conforme RoHS

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 548410

Matériau: Acier; Polyamide renforcé à la fibre de verre

Finition: Électro-galvanisé

Température de fonctionnement: -40 to 130°C

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Conformité: CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)

Rigidité diélectrique, CEI 61439,1: 3 500 V c.a. à 1 min

Résistance diélectrique, UL: 1500

Tension d'isolement: 1000; 1500

Hauteur (H): 20mm

Largeur de la tête hexagonale (W): 17mm

Profondeur (D): 20mm

Taille du filetage (TS): M4

Profondeur de filetage (TD): 4mm

Diamètre (Ø): 15mm

Charge statique 1 (F1): 150daN


Charge statique 2 (F2): 100daN

Poids unitaire: 0.01kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les distances d'amorçage et la distance minimale doivent respecter les normes applicables à l'application.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.