


Armoire Outdoor modulaire VENT avec porte simple, ventilateur, 1530H 29 U, 700L 730P

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10149-334



Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctions, ainsi que plusieurs options de refroidissement.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Profilé aluminium avec habillage amovible à double paroi

IP 55 ou NEMA 12~

Double paroi

Gamme étendue d'accessoires pour baie 19"

Accès à l'armoire par l'avant ; accès à tous les côtés possible sur demande

Socle de 100 mm de haut ; 200 et 300 mm possibles

Capot supérieur avec persiennes ; peut être équipé de ventilateurs ou d'un climatiseur

Revêtement poudré RAL 7035 ; autres couleurs disponibles sur demande

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Baie extérieure

Famille de produits: Modulaire

Hauteur du rack: 29U

Hauteur: 1530mm

Largeur: 700mm

Profondeur: 730mm

Type de paroi: Double paroi

Type de porte: Brut; Une seule porte

Accès: Avant

Résistance à l'effraction: Non

Refroidissement: Ventilateur

Blindage électromagnétique: Non

Conformité: CEI 61969-1; CEI 61969-2; CEI 61969-3; CEI 60917-1; CEI 60917-2; ETS 300119; CEI 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4

Teinte RAL des pièces d'habillage: RAL 7035

Indice de protection: IP55

Compartiment batterie: Oui

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Nombre de ventilateurs: 2

Finition: Revêtement poudré

Matériau du bâti: Aluminium

Matériau: Aluminium; Acier

Configuration du montage: Montants 19 pouces

Quantité par colis: 1

Hauteur du socle: 200mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les hauteurs indiquées ne tiennent pas compte du socle.

qW = coefficient de transfert thermique selon ETSI EN 300019-1-4.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.