

Bandeau obturateur d'air Varistar CP, largeur 800 mm, avec joint balai et peigne, RAL 7021, 47 U, 2200H

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-151



Bandeaux d'obturation pour les baies de 800 mm de large afin d'éviter la recirculation de l'air de l'avant vers l'arrière dans les racks refroidis. Bandeaux pleins avec découpes pour câblage de l'avant vers l'arrière avec joint balai et peigne guide-câbles.

FONCTIONS

Bandeaux obturateurs d'air, pièces d'habillage pour armoires de 800 mm de largeur

Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs

Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Couvercle avec découpes et peignes guide-câbles pour une gestion efficace du câblage

Joints balais disponibles pour fermer les découpes

Les bandeaux empêchent les courts-circuits d'air indésirables, c.-à-d. le mélange de l'air chaud évacué avec l'air entrant froid

Uniquement compatible avec barre transversale pour charges lourdes, Non compatible avec les supports de réduction

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 47U

Hauteur: 2200mm

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Panneau baie/bâti

Indice de protection: IP20

Type: Chemin de câbles

Largeur: 800mm

Net Weight: 8.707kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE