

Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

30219-166



Faces avant 19" avec découpes pour poignées. Hauteurs de 1 à 6 U. Différentes finitions disponibles.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les faces avant 19" ont des perforations supplémentaires pour la fixation de poignées

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Type accessoire: Face avant

Type de poignée: Poignée avant

Finition: Anodisé

Fixation: À visser à l'avant

Quantité par colis: 1

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Anodisé

Arêtes traitées: Non

Blindage électromagnétique: Non

Hauteur (H): 265.9mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant


Largeur du rack: 95HP

Type: Face avant de 19"

Largeur (W): 483mm

Net Weight: 1.026kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE