

# Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

## EB0811



PDU modulaire et compact. Conception à profil ultraplat

### FONCTIONS

Les unités de distribution d'alimentation (PDU) Enlogic de base permettent d'alimenter les armoires, ainsi que les bâtis Open Frame et les boîtiers muraux

Tension d'entrée 400 VAC, triphasé

Sorties C13 et C19

Profil aluminium 1RU

Montage réglable sans outillage

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Famille de produits: Enlogic

Type: PDU de base

Type de produit: Bâti de prises

Type de prise: (30) C13; (12) C19

Nombre de prises: 42

Couleur: Noir

Disjoncteur: 16 A, 1 pôle, Hy-Mag

Sorties commutées: Non

Nombre de disjoncteurs: 6

Puissance nominale: 22.0 kVA

Longueur du câble d'entrée: 3m

Emplacement du câble d'entrée: Alimentation par le haut

Tension d'entrée: 380 – 415V

Phase: 3 PH

Tension nominale: 415V

Puissance d'entrée maximale: 22.0 kVA

Interrupteur marche/arrêt inclus: Non

Intensité (ampérage détaré): 32 A

Tension de sortie: 230VAC

Unités de rack: 0U

Type de prise: CEI 60309 532P6 (IP44)

Type de mesure: Aucun

Câble d'entrée amovible: Non

Matériau: Acier

Finition: Revêtement poudré

Hauteur: 1750mm

Largeur: 55mm

Profondeur: 53mm

Poids: 9.02kg

Quantité par colis: 1

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**