

Kit d'éjection



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Maintient les conducteurs flexibles nVent ERIFLEX Flexibar en place lorsque la poinçonneuse est en position haute

Plaques de pression à encoches pour appliquer la pression sur les laminés sans endommager l'isolant

La pointe de la poinçonneuse reste visible si le kit est attaché à la poinçonneuse

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Produit	Matériau	Taille du poinçon	Poids unitaire
EJECSTOP18-20S	545896	Butée d'éjection de rechange	Élastomère	18.0 mm, 20.0 mm	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	Butée d'éjection de rechange	Élastomère	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.07 kg
EJECSTOP18-20L	545894	Butée d'éjection avec plaques de pression	Acier, Élastomère	18.0 mm, 20.0 mm	0.28 kg

Référence catalogue	Référence article	Produit	Matériau	Taille du poinçon	Poids unitaire
EJECSTOP6-14L	545893	Burée d'éjection avec plaques de pression et rondelle	Acier, Élastomère	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.55 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE