

Accouplement HMI, léger, S1MFC



Le raccord à bride Syspend 180-Max fixe un tube à l'armoire, permettant une rotation de l'armoire de 300 degrés, et peut être verrouillé dans une position donnée. Le raccord à bride a un arrêt de sécurité et des paliers sans entretien.

FONCTIONS

Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt

Le joint, les vis de réglage et le matériel de montage sont inclus

Le système de bras Syspend 180 HMI assemblé a une charge maximale de 180 livres (81,6 kg)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium

Finition: Revêtement poudré

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
S1MFCG	101mm	125mm	100mm	Gris clair	RAL 7035
S1MFC	174mm	133mm	125mm	Noir foncé	RAL 9005

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE