

# Accouplement coudé incliné vers l'arrière, S2MACB



Utiliser le raccord d'angle incliné vers l'arrière pour monter l'armoire à un angle arrière de 15 degrés. L'armoire peut être pivotée à 300 degrés et verrouillée en position. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien.

## FONCTIONS

---

Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt

Le joint, les vis de réglage et le matériel de montage sont inclus

Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
S2MACB	205mm	107mm	107mm	Aluminium	Revêtement poudré	Noir foncé

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**