

Carte fond de panier| CPCI PlusIO



Le CompactPCI PlusIO combine l'ancien CompactPCI et la nouvelle technologie haute vitesse CompactPCI Serial sur une carte fond de panier. Le slot système CompactPCI PlusIO prend en compte à la fois le bus PCI parallèle ainsi que les slots CompactPCI Serial avec PCIe, USB, Ethernet et S-ATA.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformité : PICMG 2.0 R3.0 Spécification de base CompactPCI, PICMG 2.1 R2.0 Spécification de Hot-Swap, PICMG 2.9 R1.0 Spécification de System Management Bus, PICMG 2.10 R1.0 Spécification de Keying, PICMG 2.30 R1.0 Spécification de CompactPCI PlusIO, PICMG Spécification de CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0)

Slot système conforme à PICMG 2.30, Bus CPCI 32 bits sur P1, PCIe, S-ATA, USB

Slots périphériques CompactPCI, 32 bits avec Rear I/O sur P2

Rear I/O sur les slots CompactPCI Serial disponibles sur demande

Slots périphériques CompactPCI Serial avec PCIe, S-ATA et USB

Ethernet Full Mesh sur le slot système et 2 slots CompactPCI Serial, supporte les protocoles 1000Base-T et 10GBase-T

V(I/O) peut être réglé sur 3,3 V ou 5 V (prédéfini à 5 V)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23007-602	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	Milieu	4HP

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23007-601	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	Milieu	4HP

Table 2/2

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23007-602	5V	HM 2,0, AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 8 broches	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2,0, AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 8 broches	161.3mm	1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE