

# Carte fond de panier| CPCI Serial



Les cartes fond de panier nVent SCHROFF CompactPCI Serial prennent en charge les taux de transfert de données les plus élevés avec PCIe jusqu'à Gen 3, 10 GbE, USB 3.0 et S-ATA Rév. 3.0

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Conforme à la spécification PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0)

Connecteur Utility à l'arrière de la carte fond de panier

Centrage et détrompage mécanique (acier inoxydable) sur chaque slot avant et arrière

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23007-661	Carte fond de panier	1	3U	CompactPCI Serial, sans bus		4HP
23007-641	Carte fond de panier	1	3U	CompactPCI Serial, sans bus		4HP
23007-681	Carte fond de panier	1	3U	CompactPCI Serial, sans bus		4HP
23007-621	Carte fond de panier	1	3U	CompactPCI Serial, sans bus		4HP

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23007-679	Carte fond de panier	9	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Droite	4HP
23007-668	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Gauche	4HP
23007-629	Carte fond de panier	9	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Gauche	4HP
23007-669	Carte fond de panier	9	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Gauche	4HP
23007-676	Carte fond de panier	6	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Droite	4HP
23007-677	Carte fond de panier	7	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Droite	4HP
23007-628	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Gauche	4HP
23007-636	Carte fond de panier	6	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Droite	4HP
23007-627	Carte fond de panier	7	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Gauche	4HP
23007-682	Carte fond de panier	2	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP
23007-683	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP
23007-667	Carte fond de panier	7	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Gauche	4HP
23007-695	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Droite	4HP

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23007-655	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Droite	4HP
23007-637	Carte fond de panier	7	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Droite	4HP
23007-654	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Droite	4HP

Table 2/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23007-653	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Droite	4HP
23007-639	Carte fond de panier	9	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Droite	4HP
23007-649	Carte fond de panier	9	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP
23007-645	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP
23007-644	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP
23007-643	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP
23007-642	Carte fond de panier	2	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23007-685	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP
23007-605	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Droite	4HP
23007-689	Carte fond de panier	9	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP
23007-684	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Gauche	4HP
23007-693	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Droite	4HP
23007-615	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Droite	4HP
23007-694	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh	Droite	4HP

Table 1/2

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23007-661	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10 broches	19.3mm	1
23007-641	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10 broches	19.3mm	1
23007-681	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10 broches	19.3mm	1
23007-621	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10 broches	19.3mm	1

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23007-679	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	181.9mm	1
23007-668	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	161.6mm	1
23007-629	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	181.9mm	1
23007-669	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	181.9mm	1
23007-676	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	120.9mm	1
23007-677	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	141.2mm	1
23007-628	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	161.6mm	1
23007-636	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	120.9mm	1
23007-627	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	141.2mm	1
23007-682	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	39.6mm	1
23007-683	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	60mm	1

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23007-667	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	141.2mm	1
23007-695	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	100.6mm	1
23007-655	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	100.6mm	1
23007-637	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	141.2mm	1
23007-654	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	80.3mm	1

Table 2/2

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23007-653	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	60mm	1
23007-639	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	181.9mm	1
23007-649	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	191.9mm	1
23007-645	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	100.6mm	1

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23007-644	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	80.3mm	1
23007-643	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	60mm	1
23007-642	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	19.3mm	1
23007-685	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	100.6mm	1
23007-605	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10 broches	159.9mm	1
23007-689	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	181.9mm	1
23007-684	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	80.3mm	1
23007-693	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	60mm	1
23007-615	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10 broches	159.9mm	1
23007-694	AirMax VS	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	80.3mm	1

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**