

Ventilateur DC

Ventilateur axial, 119 mm, avec entrée DC. Pièce de rechange pour les tiroirs de ventilation 1 U.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ventilateur axial CC de 119 mm, avec fiche pour câble de connexion

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Compatible avec	Largeur	Longueur	Hauteur	Tension CC	Circulation d'air
60713-600	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h
20713-242	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
20713-241	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-240	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	Tiroirs de ventilation 19"	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h

Table 2/2

Référence catalogue	Niveau acoustique	Puissance	Pression statique maximale	Température ambiante	Quantité par colis
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Câble de raccordement et grille de protection à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE