

RackPower| Poignée électronique



Le contrôle d'accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s'intègre aisément au régulateur réseau et au Enlogic pour servir de hub pour le contrôle d'accès et la surveillance de l'environnement.

FONCTIONS

Poignée de contrôle d'accès sécurisé pour Enlogic

Authentification simple ou double

Lecteur de carte de proximité triple intégré prenant en charge MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN et EM125 kHz Prox - CSN

Verrouillage/déverrouillage à distance et surveillance à distance

Indicateur d'état de verrouillage local avec indicateur LED multicolore

Balises d'alarme LED visibles à double face pour indiquer l'état d'alimentation, de l'environnement, ou de l'alarme de sécurité pour le rack

Serrure à clé personnalisable par l'utilisateur pour la commande manuelle

Capteur d'humidité intégré et port de capteur environnemental supplémentaire

Stockage de données local de 200 informations d'identification d'utilisateur et de 500 événements locaux

Alarme personnalisable, voyants d'état LED, et paramètres de la configuration d'accès

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Type de produit	Compatible avec	Quantité par colis	Type de prise	Câble d'entrée amovible
EA9500	Poignée	RackPower	1	RJ45	Non
EA9502	Poignée	RackPower	1	RJ45	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE