

Interscale | Coffret de table, Avec perforations



Coffret de table polyvalent avec protection CEM intégrée et flancs perforés. Basé sur la plate-forme nVent SCHROFF Interscale et développé conformément à la norme IEC 60297-3-109.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret modulaire en 4 parties

Développé selon la norme IEC 60297-3-109 (en cours auprès de IEC)

Avec blindage CEM

Indice de Protection jusqu'à IP 20

Couleur RAL 7016

Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium; Acier
Type:	Sur table
Famille de produits:	Interscale
Indice de protection:	IP20
Code couleur:	RAL 7016
Type de produit:	Coffret à petit facteur de forme

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Quantité par colis	Largeur	Profondeur	Refroidissement	Couleur
14825-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-255	88.1mm	1	221mm	221mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-197	43.7mm	1	399mm	310mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-275	88.1mm	1	310mm	221mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-195	43.7mm	1	399mm	221mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-295	88.1mm	1	399mm	221mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-297	88.1mm	1	399mm	310mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-175	43.7mm	1	310mm	221mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-375	132.6mm	1	310mm	221mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-395	132.6mm	1	399mm	221mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-155	43.7mm	1	221mm	221mm	Avec perforations	Gris anthracite
14825-397	132.6mm	1	399mm	310mm	Avec perforations	Gris anthracite

Table 2/2

Référence catalogue	Finition
14825-154	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-254	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-255	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-197	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-275	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-195	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-295	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-297	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-175	Aluzinc, Revêtement poudré

Référence catalogue	Finition
14825-375	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-395	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-155	Aluzinc, Revêtement poudré
14825-397	Aluzinc, Revêtement poudré

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE