

# PDU| Bâti de prises avec 2 câblage d'alimentation, triphasé



PDU modulaire et compact avec deux entrées de cordon d'alimentation qui peuvent être connectées à une alimentation A et B. Conception peu encombrante dans un seul châssis.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Montage horizontal et vertical possible

Deux câbles de connexion (réduit de moitié en longueur), 3 m (avec extrémité ouverte), phase 2 x 3 , 400 VAC (rouge, noir, blanc)

Les bâtis de prises peuvent être pivotés dans toutes les directions (par incréments de 90°) pendant l'installation

Hauteur utile 1 U

Bâti de prises avec prises femelles CEI 60320-C13 ou SCHUKO

## SPÉCIFICATIONS

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Longueur:</b>        | 1848.5mm             |
| <b>Matériau:</b>        | Aluminium; Polyamide |
| <b>Couleur:</b>         | Gris; Noir; Rouge    |
| <b>Type de produit:</b> | Bâti de prises       |

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de prise   | Nombre de prises | Sorties commutées | Tension CA | Quantité par colis | Profondeur |
|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| 60110-287           | CEI C13         | 48               | Non               | 400V       | 1                  | 44mm       |
| 60110-286           | CEI C13, SCHUKO | 36               | Non               | 400V       | 1                  | 44mm       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition | Hauteur |
|---------------------|----------|---------|
| 60110-287           | Anodisé  | 44mm    |
| 60110-286           | Anodisé  | 44mm    |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**